

**Garant****VNMG 160404, Gatunek: HB7140-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251802 HB7140-2
GTIN	4067263315346
Klasa artykułu	21G

**Opis****Opis techniczny**

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
promień naroża	0,4 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Łamacz wiórów	VM
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
tolerancja	M
Materiał ostrza	HM
posuw f	0,1 - 0,5 mm/obr,
Gatunek	HB7140-2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160404

Zastosowanie główne	M
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 200 m/min
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 4 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia