

**Garant**

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna VBGT, HU 7310,  
Rozmiar / liczba: 160404/30**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2681 160404/30
GTIN	4067263098430
Klasa artykułu	GGN

**Opis techniczny**

posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	0,25 - 2,5 mm
zawartość	261232 HU7310
liczba sztuk	30
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	350 - 600 mm/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBGT160404
Gatunek	HU 7310
Łamacz wiórów	AM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

---

## Akcesoria

VB.T 160404 Gatunek HU7310

261232 HU7310