

Garant**TNMG 160404, Gatunek: HB7140-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251542 HB7140-2
GTIN	4067263315308
Klasa artykułu	21G

Opis

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 200 m/min
tolerancja	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Gatunek	HB7140-2
Łamacz wiórów	VM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160408
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
promień naroża	0,8 mm
Zastosowanie główne	M
Materiał ostrza	HM
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły

liczba wymian/ostrzy	6
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia