

Garant**VNMG 160404, Gatunek: HB7140-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251732 HB7140-2
GTIN	4067263315322
Klasa artykułu	21G

Opis

Opis techniczny

posuw f	0,05 - 0,4 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160404
promień naroża	0,4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Zastosowanie główne	M
Łamacz wiórów	VS
liczba wymian/ostrzy	4
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 230 m/min
Gatunek	HB7140-2
Materiał ostrza	HM

głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia