

Garant**VNMG 160408, Gatunek: HB7140-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251804 HB7140-2
GTIN	4067263315353
Klasa artykułu	21G

Opis

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160408
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Gatunek	HB7140-2
Materiał ostrza	HM
Łamacz wiórów	VM
Zastosowanie główne	M
liczba wymian/ostrzy	4
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 200 m/min
tolerancja	M
promień naroża	0,8 mm

głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
posuw f	0,1 - 0,5 mm/obr,
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia