

Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna VBGT, HU 7310,
Rozmiar / liczba: 110304/30**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2681 110304/30
GTIN	4067263098416
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	350 - 600 mm/min
zawartość	261224 HU7310
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
liczba sztuk	30
głębokość skrawania a_p	0,25 - 1,75 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBGT110304
Gatunek	HU 7310
Łamacz wiórów	AM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Aksesoria

VB.T 110304 Gatunek HU7310

261224 HU7310