

Garant**WNMG 080408, Gatunek: HB7140-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	252070 HB7140-2
GTIN	4067263315438
Klasa artykułu	21G

Opis

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 200 m/min
promień naroża	0,8 mm
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągly
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080408
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie główne	M
posuw f	0,1 - 0,5 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Gatunek	HB7140-2
liczba wymian/ostrzy	6
Łamacz wiórów	VM

tolerancja	M
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia