

**Garant****Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna TCGT, HU 7310, M:  
110202/30****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2680 110202/30
GTIN	4067263098317
Klasa artykułu	GGN

**Opis techniczny**

zawartość	260980 HU7310
głębokość skrawania $a_p$	0,15 - 2,75 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	350 - 600 mm/min
liczba sztuk	30
posuw $f$	0,1 - 0,3 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCGT110202
Gatunek	HU 7310
Łamacz wiórów	AM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	24 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	25 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	10 m/min	N
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	24 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	20 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	15 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	8 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	8 m/min	M
CuZn	nadaje się warunkowo	15 m/min	N
uniw.	nadaje się		
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		

---

## Akcesoria

TC.T 110202 Gatunek HU7310

260980 HU7310