

Garant**CC.T 120404, Gatunek: HB7140-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260064 HB7140-2
GTIN	4067263315513
Klasa artykułu	21G

Opis

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 230 m/min
tolerancja	M
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Gatunek	HB7140-2
Łamacz wiórów	VS
Zastosowanie główne	M
liczba wymian/ostrzy	2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	HM
promień naroża	0,4 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 120404
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia