

Garant**CC.T 09T304, Gatunek: HB7140-2**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 260150 HB7140-2 |
| GTIN | 4067263315568 |
| Klasa artykułu | 21G |

Opis

Opis techniczny

| | |
|---|------------------------------|
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CCMT 09T304 |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 60 - 200 m/min |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne |
| Gatunek | HB7140-2 |
| głębokość skrawania a_p | 0,2 - 4 mm |
| posuw f | 0,1 - 0,4 mm/obr, |
| Materiał ostrza | HM |
| Łamacz wiórów | VM |
| Warunki skrawania | w znacznym stopniu nieciągły |
| promień naroża | 0,4 mm |

| | |
|----------------------|---|
| Zastosowanie główne | M |
| tolerancja | M |
| liczba wymian/ostrzy | 2 |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytki skrawająca do toczenia |