

Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna VCGT, HB 7310,
Rozmiar / liczba: 110302/50**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2689 110302/50
GTIN	4067263098683
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	250 - 600 mm/min
głębokość skrawania a_p	0,15 - 1,75 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
zawartość	261453 HB7310
liczba sztuk	50
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCGT110302
Gatunek	HB 7310
Łamacz wiórów	AM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

VCGT 110302 Gatunek HB7310

261453 HB7310