

Garant**DC.T 11T302, Gatunek: HB7140-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260356 HB7140-2
GTIN	4067263315629
Klasa artykułu	21G

Opis**Opis techniczny**

tolerancja	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
liczba wymian/ostrzy	2
Łamacz wiórów	VS
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT11T302
promień naroża	0,2 mm
Zastosowanie główne	M
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 230 m/min
Gatunek	HB7140-2
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,

głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia