

**Garant**

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna VCGT, HB 7310,  
Rozmiar / liczba: 160408/50**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2689 160408/50
GTIN	4067263098768
Klasa artykułu	GGN

**Opis techniczny**

posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	0,55 - 2,5 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	250 - 600 mm/min
zawartość	261459 HB7310
liczba sztuk	50
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCGT160408
Gatunek	HB 7310
Łamacz wiórów	AM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

---

## Akcesoria

VC.T 160408 Gatunek HB7310

261459 HB7310