

**Garant****DC.T 070204, Gatunek: HB7140-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260353 HB7140-2
GTIN	4067263315612
Klasa artykułu	21G

**Opis****Opis techniczny**

promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 230 m/min
Materiał ostrza	HM
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Łamacz wiórów	VS
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Gatunek	HB7140-2
tolerancja	M
liczba wymian/ostrzy	2

Zastosowanie główne	M
powłoka	bez powłoki
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT070204-
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia