


**Garant****SCMT 09T308, Gatunek: HB7140-2**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	260744 HB7140-2
GTIN	4067263315834
Klasa artykułu	21G

## Opis

## Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCMT 09T308
Zastosowanie główne	M
Materiał ostrza	HM
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	VS
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 1,5 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 230 m/min
Gatunek	HB7410-2

Rodzaj produktu

---

Wymienna płytko  
skrawająca do toczenia