

Garant**Frezy do rowków teowych, chwyt Weldon, Ø D / Zef: 25/2mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	218300 25/2
GTIN	4045197608079
Klasa artykułu	210

Opis**Wykonanie:**

Frezy trzpieniowe z powierzchnią mocowania i chłodzeniem wewnętrznym. Duże przewężenie w strefie obróbki, umożliwiające wprowadzanie w bardzo wąskie rowki. Obróbka powierzchni zapobiegająca korozji.

Zastosowanie:

Do rowków i nacięć wg DIN 650.

wskazówka:

Zalecane stosowanie chłodzenia wewnętrznego, w celu zapewnienia optymalnego odprowadzania wiórów. stosować wkrętak dynamometryczny GARANT TQ nr **211750, wielk. 1,2 z grotem nr 674252, wielk. 8IP.**

Opis techniczny

pasująca wymienna płytką skrawająca	SP.T 060304
Ø chwytu D_s h6	16 mm
długość całkowita L_{ges}	82 mm
efektywna liczba ostrzy Z_{ef}	2
śruby mocujące	219840 (8IP; 1,2 Nm)
Ø kołnierza d_1	13 mm
Długość wysięgu L_1	31 mm
Ø ostrzy D_c	25 mm

wysokość rowka a _p	11 mm
Kąt sfazowania naroży	90 stopni
Liczba płytek skrawających	4
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Frez do rowków

Aksesoria

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 1,2 Nm	211750 1,2
Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219840