


Garant**SCMT 09T304, Gatunek: HB7140-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260742 HB7140-2
GTIN	4067263315827
Klasa artykułu	21G

Opis

Opis techniczny

Łamacz wiórów	VS
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Gatunek	HB7410-2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCMT 09T304
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	HM
promień naroża	0,4 mm
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 230 m/min
Zastosowanie główne	M

Rodzaj produktu

Wymienna płytko
skrawająca do toczenia