

Garant**SCMT 09T308, Gatunek: HB7140-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260763 HB7140-2
GTIN	4067263314875
Klasa artykułu	21G

Opis

Opis techniczny

Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Łamacz wiórów	VM
Zastosowanie główne	M
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Gatunek	HB7140-2
tolerancja	M
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 200 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCMT 09T308

promień naroża	0,8 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia