

**Głowica do kopiowania, obróbka twarda, HB7730, Ø D h10: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	210370 10
GTIN	4045197523464
Klasa artykułu	21M

**Opis**

Głowica do kopiowania, obróbka twarda 10 mm długość główki l: 13 mm

długość ostrzy  $L_2$ : 7,5 mm

maksymalna głębokość skrawania  $a_{p, maks.}$  w stali < 60 HRC: 0,3 mm

Posuw  $f_z$  przy frezowaniu kopiowym w stali < 60 HRC: 0,04 mm

**Opis techniczny**

długość główki l	13 mm
długość ostrzy $L_2$	7,5 mm
Ø ostrzy D	10 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, maks.}$ w stali < 60 HRC	0,3 mm
współczynnik korekcyjny $f_z$	1,25
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, maks.}$ przy obcinaniu	0,3 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, maks.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	0,3 mm
Wielkość uchwytu	10 mm
Posuw $f_z$ przy frezowaniu kopiowym w stali < 60 HRC	0,04 mm
promień naroża	5 mm
Seria	TopCut

Gatunek	HB7730
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	H
Liczba ostrzy Z	4
Kąt linii śrubowej	15 stopni
kierunek dosuwu	poziome i ukośne
szerokość styku z obrabianym przedmiotem $a_e$ przy frezowaniu	0,5×D przy obcinaniu
chłodzenie wewnętrzne	nie
odpowiednie uchwyty	GARANT TopCut
Rodzaj produktu	frezowania

---

## Akcesoria

Klucze montażowe Typ 8X3	219987 8X3
Adaptery wtykowe do Typ 8X3	219986 8X3