

**Garant****TCMT 16T308, Gatunki: HB7140-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260958 HB7140-2
GTIN	4067263329640
Klasa artykułu	21G

**Opis****Opis techniczny**

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 230 m/min
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	HB7140-2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 16T308
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	HM
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
posuw $f$	0,1 - 0,3 mm/obr,
Zastosowanie główne	M
Łamacz wiórów	VS

Rodzaj produktu

Wymienna płytko  
skrawająca do toczenia