

**Garant**

**Frezy tarczowe / do cięcia z kołnierzem HSS szer. ap = 1,5 mm, Ø D / liczba ostrzy Z: 100/8mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	218420 100/8
GTIN	4045197533722
Klasa artykułu	21P

**Opis****Wykonanie:**

System wysokowydajnych frezów do cięcia złożony zamiennie z **kołnierza ikorzystnej cenowo blachy stalowej lub kołnierza i wysokiej precyzji odpornej na działanie temperatury blachy HSS.**

**Zastosowanie:**

Do frezowania rowków i przecinania. Dla zapewnienia wysokiej powtarzalności wymiarów w produkcji seryjnej zaleca się stosowanie korpusów ze stali HSS.

**Użycie, tekst reklamowy:**

Do frezowania rowków i frezowania rozdzielającego. W celu uzyskania wysokiej powtarzalności wymiarów w produkcji seryjnej zaleca się stosowanie korpusów ze stali HSS.

Nr zamówienia: 218440 do 218444 (patrz katalog główny)

**Ważne:**

Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

**wskazówka:**

Tarcza wymienna z HSS może zostać zamówiona jako wyposażenie.

Możliwość dostarczenia frezów tarczowych / do cięcia o Ø D do 200 mm.

**Opis techniczny**

Ø kołnierza $d_1$	48 mm
Ø ostrzy $D_c$	100 mm
Ø otworu uchwyty	27 mm
długość całkowita $L_{\text{całk.}}$ dla $a_p$ 1,5 mm	51,4 mm
pasująca wymienna płytką skrawającą	XC.. 1113
maksymalna głębokość wcinania $a_{e \text{ maks.}}$	26 mm
Ø uchwyty podstawowego $d_2$	48 mm
długość całkowita $L_{\text{całk.}}$ dla $a_p$ 2,2 mm	52 mm
długość całkowita $L_{\text{całk.}}$ dla $a_p$ 3,1 mm	52,8 mm
Liczba ostrzy Z	8
wykonanie chwytu	z otworem
Materiał ostrza	HSS
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Frezy tarczowe