

**Garant****VBMT 160404, Gatunek: HB7140-2**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	261152 HB7140-2
GTIN	4067263329824
Klasa artykułu	21G

## Opis

VBMT 160404 HB7140-2 Gatunek: HB7140-2

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 230 m/min

## Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 160404
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	M
Gatunek	HB7140-2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
liczba wymian/ostrzy	2
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 230 m/min

głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Łamacz wiórów	VS
Materiał ostrza	HM
powłoka	powlekane
promień naroża	0,4 mm
posuw $f$	0,1 - 0,3 mm/obr,
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia