

**Garant****TC.T 110204, Gatunek: HB7140-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260982 HB7140-2
GTIN	4067263329664
Klasa artykułu	21G

**Opis**

TC.T 110204 HB7140-2 Gatunek: HB7140-2

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 60 - 200 m/min**Opis techniczny**

powłoka	powlekane
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 110204
liczba wymian/ostrzy	3
Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Gatunek	HB7140-2
posuw $f$	0,1 - 0,4 mm/obr,

głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 2,5 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 200 m/min
promień naroża	0,4 mm
Łamacz wiórów	VM
Materiał ostrza	HM
tolerancja	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia