

Garant**TCMT 16T308, Gatunek: HB7140-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260988 HB7140-2
GTIN	4067263329688
Klasa artykułu	21G

Opis**Opis techniczny**

tolerancja	M
promień naroża	0,8 mm
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Łamacz wiórów	VM
Zastosowanie główne	M
Materiał ostrza	HM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 200 m/min
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Gatunek	HB7140-2
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 16T308

Rodzaj produktu

Wymienna płytko
skrawająca do toczenia