

Garant**VBMT 110304, Gatunek: HB7140-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261144 HB7140-2
GTIN	4067263329800
Klasa artykułu	21G

Opis

Opis techniczny

Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągly
Zastosowanie główne	M
Gatunek	HB7140-2
Łamacz wiórów	VS
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
liczba wymian/ostrzy	2
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT110304
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 230 m/min

promień naroża	0,4 mm
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia