

Garant**VB.T 160404, Gatunek: HB7140-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261232 HB7140-2
GTIN	4067263329855
Klasa artykułu	21G

Opis**Opis techniczny**

głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
Gatunek	HB7140-2
promień naroża	0,4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
liczba wymian/ostrzy	2
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT160404
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie główne	M

Łamacz wiórów	VM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 200 m/min
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia