

**Garant****VC.T 110304, Gatunek: HB7140-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261454 HB7140-2
GTIN	4067263329923
Klasa artykułu	21G

**Opis****Opis techniczny**

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 200 m/min
Łamacz wiórów	VM
promień naroża	0,4 mm
Materiał ostrza	HM
tolerancja	M
liczba wymian/ostrzy	2
Gatunek	HB7140-2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	M

głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 2,5 mm
posuw $f$	0,1 - 0,4 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VC.T 110304
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia