

Garant**VC.T 110302, Gatunek: HB7140-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261364 HB7140-2
GTIN	4067263329879
Klasa artykułu	21G

Opis

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
tolerancja	M
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 230 m/min
liczba wymian/ostrzy	2
Gatunek	HB7140-2
Łamacz wiórów	VS
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
promień naroża	0,2 mm
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCMT 110302

Zastosowanie główne	M
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia