

Garant**Głowice frezarskie wykańczające, promień, HB730, Ø D h10: 25 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	210330 25
GTIN	4045197543134
Klasa artykułu	21M

Opis

Głowice frezarskie wykańczające, promień 25 mm długość główki l: 45 mm

długość ostrzy L_2 : 32 mm

posuw f_z przy obcinaniu w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,12 mm

Opis techniczny

długość główki l	45 mm
Ø ostrzy D	25 mm
długość ostrzy L_2	32 mm
posuw f_z przy obcinaniu w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,12 mm
współczynnik korekcyjny f_z	1,25
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, \text{maks.}}$ przy obcinaniu	32 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, \text{maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	32 mm
Wielkość uchwytu	24 mm
Zaokrąglenie naroży r_v	1,25
Szerokość cięcia	25 mm
Seria	TopCut
Gatunek	HB730

Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
Liczba ostrzy Z	6
Kąt linii śrubowej	50 stopni
kierunek dosuwu	poziome
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,1xD przy obcinaniu mm
Strategia skrawania	HPC
chłodzenie wewnętrzne	nie
odpowiednie uchwyty	GARANT TopCut
Rodzaj produktu	frezowania

Akcesoria

Klucze montażowe Typ 21X5	219987 21X5
Adaptery wtykowe do Typ 21X5	219986 21X5