


**Garant****ZDHT 150550FR-F10, HU7705, Typ: ALU****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	211776 ALU
GTIN	4067263330158
Klasa artykułu	21A

**Opis****Wykonanie:**

Ostrzone na obwodzie płytki skrawające zapewniają dokładne osadzenie w oprawce. Wydajny substrat skrawający najnowszej generacji o drobnym ziarnie. Optymalne przygotowanie krawędzi ostrzy do zastosowań w materiałach łatwoskrawalnych.

**wskazówka:**

Przed użyciem konieczna jest modyfikacja wspornika (gniazdo płytki skrawającej).

**Opis techniczny**

promień naroża	5 mm
posuw $f_z$ na ząb	0,1-0,25 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	ZDHT 150550FR-F10
Gatunek	HU7705
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	2000 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	1800 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	900 m/min	N
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		