

**Głowica do kopiowania, obróbka twarda, HB7730, Ø D h10: 16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	210370 16
GTIN	4045197523488
Klasa artykułu	21M

Opis

Głowica do kopiowania, obróbka twarda 16 mm długość główki l: 20 mm

długość ostrzy L₂: 12 mm

maksymalna głębokość skrawania a_{p maks.} w stali < 60 HRC: 0,5 mm

Posuw f_z przy frezowaniu kopiowym w stali < 60 HRC: 0,06 mm

Opis techniczny

długość ostrzy L ₂	12 mm
długość główki l	20 mm
Ø ostrzy D	16 mm
maksymalna głębokość skrawania a _{p maks.} w stali < 60 HRC	0,5 mm
współczynnik korekcyjny f _z	1,25
maksymalna głębokość skrawania a _{p maks.} przy obcinaniu	0,5 mm
maksymalna głębokość skrawania a _{p maks.} przy wykonywaniu pełnych rowków	0,5 mm
Wielkość uchwytu	16 mm
Posuw f _z przy frezowaniu kopiowym w stali < 60 HRC	0,06 mm
promień naroża	8 mm
Seria	TopCut

Gatunek	HB7730
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	H
Liczba ostrzy Z	4
Kąt linii śrubowej	15 stopni
kierunek dosuwu	poziome i ukośne
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,5×D przy obcinaniu
chłodzenie wewnętrzne	nie
odpowiednie uchwyty	GARANT TopCut
Rodzaj produktu	frezowania

Akcesoria

Adaptory wtykowe do Typ 13X4	219986 13X4
Klucze montażowe Typ 13X4	219987 13X4