



## Głowice frezarskie do fazowania 90°, HB730, Ø D ± 0,01: 10 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	210390 10
GTIN	4045197523518
Klasa artykułu	21M

### Opis

Głowice frezarskie do fazowania 90° 10 mm Wielkość uchwytu: 10 mm

długość główki l: 13 mm

długość ostrzy L<sub>2</sub>: 7,5 mm

maksymalna głębokość skrawania a<sub>p, maks.</sub> w stali < 900 N/mm<sup>2</sup>: 3 mm

posuw f<sub>z</sub> w stali < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,06 mm

### Opis techniczny

Ø ostrzy D	10 mm
długość ostrzy L <sub>2</sub>	7,5 mm
długość główki l	13 mm
maksymalna głębokość skrawania a <sub>p, maks.</sub> w stali < 900 N/mm <sup>2</sup>	3 mm
posuw f <sub>z</sub> w stali < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm
współczynnik korekcyjny f <sub>z</sub>	1,25
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
Wielkość uchwytu	10 mm
Seria	TopCut
Gatunek	HB730

Materiał ostrza &nbsp;	VHM
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90
norma	Norma zakładowa
typ	N
Liczba ostrzy Z	3
kierunek dosuwu	pozioma
odpowiednie uchwyty	topcut

---

## Akcesoria

Klucze montażowe typ 8X3	219987 8X3
Adaptory wtykowe do typ 8X3	219986 8X3