

Garant**Nawiertaki NC 142°, HB730, Ø D ± 0,01: 16 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	210405 16
GTIN	4045197607744
Klasa artykułu	21M

Opis

Nawiertaki NC 142° 16 mm długość główki l: 20 mm
posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,8 mm/obr,

Opis techniczny

Ø głowicy skrawającej D	16 mm
długość główki l	20 mm
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,8 mm/obr,
Wielkość uchwytu	16 mm
Seria	TopCut
Gatunek	HB730
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
Liczba ostrzy Z	2
kąt wierzchołkowy	142 stopni
chwyt	GARANT TopCut

chłodzenie wewnętrzne

nie

Akcesoria

Adaptery wtykowe do Typ 13X4

219986 13X4

Klucze montażowe Typ 13X4

219987 13X4