

**Głowica do kopiowania, obróbka twarda, HB7730, Ø D h10: 25 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	210370 25
GTIN	4045197543172
Klasa artykułu	21M

Opis

Głowica do kopiowania, obróbka twarda 25 mm długość główki l: 32 mm

długość ostrzy L₂: 19 mm

maksymalna głębokość skrawania a_{p.maks.} w stali < 60 HRC: 0,75 mm

Posuw f_z przy frezowaniu kopiowym w stali < 60 HRC: 0,1 mm

Opis techniczny

długość ostrzy L ₂	19 mm
maksymalna głębokość skrawania a _{p.maks.} w stali < 60 HRC	0,75 mm
Ø ostrzy D	25 mm
długość główki l	32 mm
współczynnik korekcyjny f _z	1,25
maksymalna głębokość skrawania a _{p.maks.} przy wykonywaniu pełnych rowków	0,75 mm
maksymalna głębokość skrawania a _{p.maks.} przy obcinaniu	0,75 mm
Wielkość uchwytu	24 mm
Posuw f _z przy frezowaniu kopiowym w stali < 60 HRC	0,1 mm
promień naroża	12,5 mm
Seria	TopCut

Gatunek	HB7730
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	H
Liczba ostrzy Z	4
Kąt linii śrubowej	15 stopni
kierunek dosuwu	poziome i ukośne
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,5×D przy obcinaniu
chłodzenie wewnętrzne	nie
odpowiednie uchwyty	GARANT TopCut
Rodzaj produktu	frezowania

Akcesoria

Adaptory wtykowe do Typ 21X5	219986 21X5
Klucze montażowe Typ 21X5	219987 21X5