

Garant

Uchwyty walcowe, chwyt walcowy, dla \varnothing głowicy skrawającej D: 10 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	210550 10
GTIN	4045197521484
Klasa artykułu	21Z

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie szlifowany uchwyt do głowic wkręcanych GARANT TopCut .

Dokładność ruchu obrotowego systemu $\leq 10 \mu\text{m}$ przez połączenie płaskiej i stożkowej powierzchni przylegania.

bez powierzchni mocowania (dla obróbki HSC). **Tolerancja chwytu h6.**

wskazówka:

Maksymalna głębokość frezu = $L_1 + l$; l = patrz wymiary głowic wkręcanych: nr 210050 – 210410.

Klucz mocujący = nr 219987.

Zastosowanie do klucza dynamometrycznego = nr 219986.

W przypadku długich występów narzędziowych zredukować dane technologiczne.

chłodzenie wewnętrzne: tak

\varnothing zewn. d_1 : 9,8 mm

długość całkowita L_{ges} : 65 mm

\varnothing chwytu D_s h6: 16 mm

zalecany moment dokręcania: 5 Nm

Opis techniczny

\varnothing chwytu D_s h6	16 mm
dla \varnothing głowicy skrawającej D	10 mm
\varnothing zewn. d_1	9,8 mm
długość całkowita L_{ges}	65 mm
zalecany moment dokręcania	5 Nm

Seria	TopCut
adapter	chwyt walcowy
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem