



Wysokowydajne głowice frez. 7792VX, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 40/4 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	221908 40/4
GTIN	5657234
Klasa artykułu	28R

Opis

Opis:

Unikatowa konstrukcja płytek skrawających oraz ich kąt przyłożenia w korpusie frezu znacznie zmniejszają siły promieniowe i odprowadzają je w kierunku osiowym. Bardzo grube płytki skrawające z 4 ostrzami, do najtrudniejszych zastosowań i wysokiej ekonomiczności. Narzędzie ma szczególne zalety przy frezowaniu płaszczyzn i głębokich kieszeni. Ze szlifowanym sfazowaniem Wiper nadaje się również do wcinania oraz obróbki wykańczającej.

Zastosowanie frezu: Ramping

Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne

Zastosowanie frezu: Wcinanie

Strategia skrawania: HPC

chłodzenie wewnętrzne: tak

maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$: 1,5 mm

długość całkowita $L_{ges.}$: 32 mm

Ø otworu uchwyty: 16 mm

wielkość płytek skrawających: 09

pasująca wymienna płytka skrawająca: XD.. 0904

śruba mocująca płytki obracane: 229918 (T15; 2,1Nm)

Opis techniczny

pasująca wymienna płytki skrawająca	XD.. 0904
śruba mocująca płytki obracane	229918 (T15; 2,1Nm)
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	1,5 mm
wielkość płytek skrawających	09
Ø otworu uchwytu	16 mm
Ø ostrzy D_c	40 mm
długość całkowita L_{ges}	32 mm
Liczba ostrzy Z	4
chłodzenie wewnętrzne	tak
Seria	Wysokowydajne frezy Hi5
wykonanie chwytu	z otworem
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
Zastosowanie frezu	Wcinanie
Strategia skrawania	HPC

Akcesoria

Śruby mocujące	229918
----------------	--------