

Garant**APMT 133504 SR, HB7510, Typ: ST1400**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	215325 ST1400
GTIN	4045197673565
Klasa artykułu	21A

Opis

wskazówka:Zalecana wartość dla $a_e = 0,25 \times D / a_p = 4 \text{ mm}$, $a_{p \text{ maks.}} = 6 \text{ mm}$.

promień naroża: 0,4 mm

posuw f_z na ząb: 0,15 mm

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,15 mm
typ	ST1400
promień naroża	0,4 mm
Seria	Softcut®
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APMT 133504 SR
Gatunek	HB7510
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	220 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	200 m/min	P
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		