

**Garant****Nawiertaki NC 90°, HB730, Ø D ± 0,01: 16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	210400 16
GTIN	4045197557551
Klasa artykułu	21M

**Opis**

Nawiertaki NC 90° 16 mm długość główki l: 20 mm  
długość ostrzy L<sub>2</sub>: 8 mm  
posuw f w stali < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,8 mm/obr,

**Opis techniczny**

długość główki l	20 mm
Ø głowicy skrawającej D	16 mm
długość ostrzy L <sub>2</sub>	8 mm
posuw f w stali < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm/obr,
Wielkość uchwytu	16 mm
Seria	TopCut
Gatunek	HB730
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
Liczba ostrzy Z	2
kąt wierzchołkowy	90 stopni

chwyt	GARANT TopCut
chłodzenie wewnętrzne	nie

---

## Akcesoria

Klucze montażowe Typ 13X4	219987 13X4
Adaptery wtykowe do Typ 13X4	219986 13X4