

Garant

Uchwyty walcowe, chwyt walcowy, dla \varnothing głowicy skrawającej D: 20 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	210550 20
GTIN	4045197522610
Klasa artykułu	21Z

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie szlifowany uchwyt do głowic wkręcanych GARANT TopCut .

Dokładność ruchu obrotowego systemu $\leq 10 \mu\text{m}$ przez połączenie płaskiej i stożkowej powierzchni przylegania.

bez powierzchni mocowania (dla obróbki HSC). **Tolerancja chwytu h6.**

wskazówka:

Maksymalna głębokość frezu = $L_1 + l$; l = patrz wymiary głowic wkręcanych: nr 210050 – 210410.

Klucz mocujący = nr 219987.

Zastosowanie do klucza dynamometrycznego = nr 219986.

W przypadku długich występów narzędziowych zredukować dane technologiczne.

chłodzenie wewnętrzne: tak

\varnothing zewn. d_1 : 19,8 mm

długość całkowita L_{ges} : 70 mm

\varnothing chwytu D_5 h6: 25 mm

zalecany moment dokręcania: 25 Nm

Opis techniczny

\varnothing chwytu D_5 h6	25 mm
\varnothing zewn. d_1	19,8 mm
dla \varnothing głowicy skrawającej D	20 mm
długość całkowita L_{ges}	70 mm
zalecany moment dokręcania	25 Nm

Seria	TopCut
adapter	chwyt walcowy
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem