

Garant GRIDLINE

**Szafa narzędziowa kompletna z szufladami 200 kg, 36×24G, wys. w mm /
liczba szuflad: 1000/7A****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	931315 1000/7A
GTIN	4067263101062
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

W pełni wyposażona szafka narzędziowa 40×28G, zszufladami 36×24G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. **Szuflady pełnym wysuwem**, różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady zwycięciami do mocowania listew działowych co 25mm (szuflady owysokości frontu od 75mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad.

Szuflada **50 mm o nośności 75 kg**. Szuflada **od 75 mm o nośności 200 kg**.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty szuflad - antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

wskazówka:

Przy podnoszeniu i transporcie szaf należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady w obudowie.

Opis techniczny

Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
głębokość	700 mm

masa	181 kg
liczba drzwi	0
wysokość użytkowa	900 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	36
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	36×24
szerokość użytkowa szuflad	900 mm
wysokość użytkowa szuflad	900 mm
Liczba szuflad	7
szerokość	1000 mm
głębokość użytkowa szuflad	600 mm
Liczba szufladopótek	0
wysokość	1000 mm
Podstawa stanowisk roboczych z regulacją wysokości	nie
głębokość użytkowa szuflad w G	24
Grubość materiału	1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	200 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	36×24G
Rodzaj produktu	Szafa narzędziowa