



element podstawowy SUMOCHAM Chwyt Weldon DCN A, 5×D, wielk.: 28



Dane zamówienia

Numer katalogowy	231710 28
GTIN	7291075291544
Klasa artykułu	23K

Opis

Wykonanie:

System wiercenia z głowicami wymiennymi SUMOCHAM do **wysokowydajnej obróbki otworów** z wymiennymi ostrzami. **Unikalny mechanizm zaciskowy** umożliwia wygodne mocowanie płytki tnącej bez dodatkowej śruby mocującej. **Zastosowanie uniwersalne** dzięki kompleksowej ofercie płytek skrawających. **Optymalna stabilność narzędzia** dzięki spiralnym kanałom chłodzącym dla **wysokiej dokładności ruchu obrotowego i najniższego możliwego przebiegu osiowego** otworu. **Inne dostępne wersje:** Element podstawowy z chwytym okrągłym, element podstawowy do obróbki faz na otworach przy zakładaniu pierścienia fazującego, element podstawowy przeznaczony szczególnie do stosowania w tokarkach wielowrzecionowych, tokarkach do toczenia wzdłużnego i tokarkach produkcyjnych.

Klasa tolerancji: IT8-IT9, dokładność ruchu obrotowego: 0,03 mm.

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 231740 – 231790.

w dostawie::

Korpus z kluczem montażowym do płytek skrawających.

wskazówka:

- **Co do zasady wybieraj strategię ze średnimi prędkościami skrawania i wysokimi wartościami posuwu.**
- **Brak szybkiego ruchu i brak obrotu wrzeczona w lewo podczas wycofywania.**
- **Nawiercanie powierzchni wypukłych/wklęsłych:** Wymagany promień krzywizny $> 15 \times D_G$, aby zmniejszyć posuw nawet o 50%.
- **Dla otworów poprzecznych maksymalna dopuszczalna średnica wynosi 1/4 średnicy nominalnej D_G .**
- **Wiercenie pakietowe wymaga stabilnych warunków oraz zmniejszenia szczelin między elementami obrabianymi.**
- **Ukośny wlot i wylot otworu nachylenie do 7° możliwe przy zmniejszonym posuwie (ok. 20–30%).**
- **Konwencja oznaczeń:** DCN [rozmiar]-[L_1]-[$\varnothing D_s$]A-[L/D]

Przykłady:**Nr 231702 6 DCN 060-009-12A-1.5D****Nr 231705 6 DCN 060-018-12A-3D**

Opis techniczny

Długość użyteczna L_1	140 mm
Liczba ostrzy Z	2
Długość chwytu L_s	60 mm
Seria	SUMOCHAM
Ø chwytu D_s	32 mm
zakres Ø D_c	28 - 28,9 mm
Iscar – nazwa artykułu	DCN 280-140-32A-5D
oznaczenie producenta	DCN 280-140-32A-5D
Wersja	5×D
chwyt	ISO 9766
zastosowanie wiertła	Wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertła	Wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertła	wklęsłe
zastosowanie wiertła	baryłkowe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi