

Garant**APMT 180508 ER, HB7630, Typ: INOX**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	215244 INOX
GTIN	4045197601018
Klasa artykułu	21A

Opis

wskazówka:Zalecana wartość dla $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5 \text{ mm}$, $a_{p \text{ maks.}} = 9 \text{ mm}$.

Opis techniczny

typ	INOX
posuw f_z na ząb	0,2 mm
promień naroża	0,8 mm
Seria	Softcut®
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APMT 180508 ER
Gatunek	HB7630
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	170 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	130 m/min	M
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		