

**Garant****APMT 133504 SR, HB7520, Typ: ST1400****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215332 ST1400
GTIN	4045197601216
Klasa artykułu	21A

**Opis****wskazówka:**

Zalecana wartość dla  $a_e = 0,25 \times D / a_p = 4 \text{ mm}$ ,  $a_{p \text{ maks.}} = 6 \text{ mm}$ .

promień naroża: 0,4 mm

posuw  $f_z$  na ząb: 0,15 mm

maksymalna głębokość skrawania  $a_{p \text{ maks.}}$  przy wykonywaniu pełnych rowków: 6 mm

**Opis techniczny**

typ	ST1400
posuw $f_z$ na ząb	0,15 mm
promień naroża	0,4 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$ przy obcinaniu	13 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	6 mm
Seria	Softcut®
liczba wymian/ostrzy	2

współczynnik korekcyjny $f_z$	2,5
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APMT 133504 SR
Gatunek	HB7520
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania