

Garant**Uchwyt walcowy, HSK-A 63, dla Ø głowicy skrawającej D: 16mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 210580 16 |
| GTIN | 4045197522870 |
| Klasa artykułu | 21Z |

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjnie szlifowany uchwyt do głowic wkręcanych GARANT TopCut .

Dokładność ruchu obrotowego systemu $\leq 10 \mu\text{m}$ przez połączenie płaskiej i stożkowej powierzchni przylegania.

wskazówka:

Maksymalna głębokość frezowania = $L_1 + l$; l = patrz wymiary głowic wkręcanych: nr 210050 – 210410.

Klucz do mocowania = nr 219987.

Nasadka do klucza dynamometrycznego = nr 219986.

Przy długim wysięgu narzędzia obniżyć parametry obróbki.

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------|---------|
| Ø zewn. d_1 | 15,8 mm |
| Długość użyteczna L_1 | 30 mm |
| wymiar A długości wysięgu | 56 mm |
| dla Ø głowicy skrawającej D | 16 mm |
| zalecany moment dokręcania | 15 Nm |
| Seria | TopCut |

Karta danych

| | |
|-----------------------|--|
| adapter | HSK-A 63 |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem |