

**Garant****Uchwyt stożkowy z chłodzeniem wewnętrznym, chwyt Weldon, dla Ø głowicy skrawającej D: 10 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 210567 10     |
| GTIN             | 4045197557797 |
| Klasa artykułu   | 21Z           |

**Opis****Wykonanie:**

Precyzyjnie szlifowany uchwyt do głowic wkręcanych GARANT TopCut.

**Dokładność ruchu obrotowego systemu  $\leq 10 \mu\text{m}$**  przez połączenie płaskiej i stożkowej powierzchni przylegania.

**wskazówka:**

**Maksymalna głębokość frezowania** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = patrz wymiary głowic wkręcanych: nr 210050 – 210410.

Klucz do mocowania = nr 219987.

Nasadka do klucza dynamometrycznego = nr 219986.

Przy długim wysięgu narzędzia obniżyć parametry obróbki.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø zewn.  $d_1$ : 9,8 mm

długość całkowita  $L_{\text{ges}}$ : 90 mm

Długość użyteczna  $L_1$ : 36 mm

Ø chwytu  $D_s$ : 20 mm

zalecany moment dokręcania: 5 Nm

**Opis techniczny**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| dla Ø głowicy skrawającej D | 10 mm  |
| Długość użyteczna $L_1$     | 36 mm  |
| Ø chwytu $D_s$              | 20 mm  |
| Ø zewn. $d_1$               | 9,8 mm |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| długość całkowita $L_{ges}$ | 90 mm                                      |
| zalecany moment dokręcania  | 5 Nm                                       |
| Seria                       | TopCut                                     |
| adapter                     | chwyt Weldon                               |
| chłodzenie wewnętrzne       | tak  |
| Rodzaj produktu             | Uchwyty do głowic<br>frezarskich z gwintem |