

Garant**Uchwyty stożkowe, SK 40, dla Ø głowicy skrawającej D: 12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	210577 12
GTIN	4045197557919
Klasa artykułu	21Z

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjnie szlifowany uchwyt do głowic wkręcanych GARANT TopCut.

Dokładność ruchu obrotowego systemu $\leq 10 \mu\text{m}$ przez połączenie płaskiej i stożkowej powierzchni przylegania.

wskazówka:

Maksymalna głębokość frezowania = $L_1 + l$; l = patrz wymiary głowic wkręcanych: nr 210050 – 210410.

Klucz do mocowania = nr 219987.

Nasadka do klucza dynamometrycznego = nr 219986.

Przy długim wysięgu narzędzia obniżyć parametry obróbki.

Opis techniczny

dla Ø głowicy skrawającej D	12 mm
Ø zewn. d_1	11,8 mm
Długość użyteczna L_1	48 mm
wymiar A długości wysięgu	67 mm
zalecany moment dokręcania	10 Nm
Wielkość uchwytu	40 mm
Seria	TopCut
adapter	SK 40

Karta danych

chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem