

## Garant

### Uchwyt stożkowy z chłodzeniem wewnętrznym, chwyt Weldon, dla Ø głowicy skrawającej D: 12 mm



#### Dane zamówienia

Numer katalogowy	210567 12
GTIN	4045197557803
Klasa artykułu	21Z

#### Opis

##### Wykonanie:

Precyzyjnie szlifowany uchwyt do głowic wkręcanych GARANT TopCut.

**Dokładność ruchu obrotowego systemu  $\leq 10 \mu\text{m}$**  przez połączenie płaskiej i stożkowej powierzchni przylegania.

##### wskazówka:

**Maksymalna głębokość frezowania** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = patrz wymiary głowic wkręcanych: nr 210050 – 210410.

Klucz do mocowania = nr 219987.

Nasadka do klucza dynamometrycznego = nr 219986.

Przy długim wysięgu narzędzia obniżyć parametry obróbki.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø zewn.  $d_1$ : 11,8 mm

długość całkowita  $L_{\text{ges}}$ : 95 mm

Długość użyteczna  $L_1$ : 42 mm

Ø chwytu  $D_s$ : 20 mm

zalecany moment dokręcania: 10 Nm

#### Opis techniczny

Ø chwytu $D_s$	20 mm
Długość użyteczna $L_1$	42 mm
dla Ø głowicy skrawającej D	12 mm
Ø zewn. $d_1$	11,8 mm

długość całkowita $L_{ges}$	95 mm
zalecany moment dokręcania	10 Nm
Seria	TopCut
adapter	chwyt Weldon
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem