

**Garant****Uchwyty stożkowe, SK 40, dla Ø głowicy skrawającej D: 16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	210577 16
GTIN	4045197557926
Klasa artykułu	21Z

**Opis****Wykonanie:**

Precyzyjnie szlifowany uchwyt do głowic wkręcanych GARANT TopCut .

**Dokładność ruchu obrotowego systemu  $\leq 10 \mu\text{m}$**  przez połączenie płaskiej i stożkowej powierzchni przylegania.

**wskazówka:**

**Maksymalna głębokość frezowania** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = patrz wymiary głowic wkręcanych: nr 210050 – 210410.

Klucz do mocowania = nr 219987.

Nasadka do klucza dynamometrycznego = nr 219986.

Przy długim wysięgu narzędzia obniżyć parametry obróbki.

**Opis techniczny**

wymiar A długości wysięgu	81 mm
dla Ø głowicy skrawającej D	16 mm
Ø zewn. $d_1$	15,8 mm
Długość użyteczna $L_1$	62 mm
zalecany moment dokręcania	15 Nm
Wielkość uchwytu	40 mm
Seria	TopCut
adapter	SK 40

## Karta danych

chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem