

**Garant****Uchwyty walcowe bez chł. wewn., chwyt Weldon, dla Ø głowicy skrawającej  
D: 10mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	210555 10
GTIN	4045197522634
Klasa artykułu	21Z

**Opis****Wykonanie:**

Precyzyjnie szlifowany uchwyt do głowic wkręcanych GARANT TopCut .

**Dokładność ruchu obrotowego systemu  $\leq 10 \mu\text{m}$**  przez połączenie płaskiej i stożkowej powierzchni przylegania.

**wskazówka:**

**Maksymalna głębokość frezu** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = patrz wymiary głowic wkręcanych: nr 210050 – 210410.

Klucz mocujący = nr 219987.

Zastosowanie do klucza dynamometrycznego = nr 219986.

W przypadku długich występów narzędziowych zredukować dane technologiczne.

**Opis techniczny**

Długość użyteczna $L_1$	24 mm
Ø zewn. $d_1$	9,8 mm
dla Ø głowicy skrawającej D	10 mm
zalecany moment dokręcania	5 Nm
Długość całkowita L	75 mm
Ø chwytu $D_s$	16 mm
Seria	TopCut
adapter	chwyt Weldon

Rodzaj produktu

---

Uchwyty do głowic  
frezarskich z gwintem