

Garant**Uchwyty z VHM walcowe, krótkie, chwyt walcowy, dla Ø głowicy skrawającej D: 10mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	210561 10
GTIN	4045197558077
Klasa artykułu	21Z

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjnie szlifowany uchwyt do głowic wkręcanych GARANT TopCut .

Dokładność ruchu obrotowego systemu $\leq 10 \mu\text{m}$ przez połączenie płaskiej i stożkowej powierzchni przylegania.

bez powierzchni mocowania (dla obróbki HSC). **Tolerancja chwytu h6.**

wskazówka:

Maksymalna głębokość frezowania = $L_1 + l$; l = patrz wymiary głowic wkręcanych: nr 210050 – 210410.

Klucz do mocowania = nr 219987.

Nasadka do klucza dynamometrycznego = nr 219986.

Przy długim wysięgu narzędzia obniżyć parametry obróbki.

Opis techniczny

dla Ø głowicy skrawającej D	10 mm
Ø chwytu D_s h6	12 mm
Długość użyteczna L_1	46 mm
Ø zewn. d_1	9,8 mm
zalecany moment dokręcania	5 Nm
Długość całkowita L	95 mm
Seria	TopCut
adapter	chwyt walcowy

chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem